



서비스 인터페이스 FrontCom® Micro, USB, IP65

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 버전 | FrontCom Micro USB 커플링, USB 3.0, 유형 A |
| 주문 번호 | 1427960000 |
| 유형 | IE-FCM-USB-3.0-A |
| GTIN (EAN) | 4050118232318 |
| 수량 | 10 items |

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cULus) | E316369 |

치수 및 중량

| | | | |
|----------|---------|----------|-------------|
| 깊이 | 42.9 mm | 깊이 (인치) | 1.689 inch |
| 높이 | 44 mm | 높이 (인치) | 1.7323 inch |
| 너비 | 29.5 mm | 폭 (인치) | 1.1614 inch |
| 벽 두께, 최소 | 1 mm | 벽 두께, 최대 | 5 mm |
| 순중량 | 18.55 g | | |

온도

| | | | |
|-------|--|-------|----------------|
| 보관 온도 | | 작동 온도 | -40 °C...70 °C |
| 설치 온도 | | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 정보

| | | | |
|-------|---------------------------------|-----------|-------------|
| 결선 1 | USB A | 결선 2 | USB A |
| 품목 설명 | FrontCom Micro USB 커플링, USB 3.0 | 결선 | 유형 A |
| 컬러 코드 | 검정 | 하우징 기본 재질 | PA UL 94 V0 |
| 접점 표면 | 금 도금 니켈 | 장착 유형 | 캐비닛, 분배 박스 |
| 차폐 재질 | 스테인레스 스틸, 니켈 도금 | 차폐 | 360도, 차폐 접점 |
| 보호 등급 | IP65, (폐쇄 상태) | 플러그 주기 | ≥ 1500 |

전기 속성

| | | | |
|-------|---------|-------|-----------|
| 접점 저항 | ≤ 30 mΩ | 절연 저항 | ≥ 1000 MΩ |
|-------|---------|-------|-----------|

일반 표준


| | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|---------|
| 커넥터 표준 | IEC 61076-3-107 | 통신 액세서리에 대한 UL 표준 | UL 1863 |
| 인증 번호(cULus) | E316369 | | |

분류


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

도면

치수 도면



설치 단면



IE-FCM-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

IE 조임 공구



장착공구를 사용하여 버전 04 플랜지 장착 시 너트를 조일 수 있습니다.

설명:

- 표준 공구
- 견고한 플라스틱 재질

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| 유형 | IE-FISP-V4 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9204370000 | Mounting tool | |
| GTIN (EAN) | 4032248660780 | | |
| 수량 | 2 ST | | |

블랭크



SM은 제어 및 시그널 발생 장치를 라벨링하기 위한 MultiCard 마커입니다. 태그는 캐리어에 클립핑되거나 태그에 이미 부착되어 있는 접착 필름을 통해 고정됩니다. PrintJet CONNECT 또는 Plotter 마킹 시스템을 사용해 맞춤형 태그를 만들 수 있습니다.

- 사용자가 필요에 맞게 신속하게 태그를 만들 수 있습니다
- 고가의 표준 태그를 비축할 필요가 없습니다
- 각인 대신 PrintJet을 사용하는 경우 내구성이 뛰어난 인쇄 품질이 가능합니다
- 극한 조건에 사용하는 경우 ETO SM 보호 필름을 권장합니다
- 홀더는 Siemens, ABB, Moeller 및 Télémécanique의 22mm 또는 30mm 직경 푸시 버튼에 사용할 수 있습니다

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주시시오.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | SM 27/18 MC NE WS | 버전 | |
| 주문 번호 | 1699860000 | SwitchMark, 디바이스 마커, 18 x 27 mm, SwitchMark 홀더, 흰색 | |
| GTIN (EAN) | 4008190892302 | | |
| 수량 | 80 ST | | |

액세서리

보조 제품



SM은 제어 및 시그널 발생 장치를 라벨링하기 위한 MultiCard 마커입니다. 태그는 캐리어에 클립핑되거나 태그에 이미 부착되어 있는 접착 필름을 통해 고정됩니다. PrintJet CONNECT 또는 Plotter 마킹 시스템을 사용해 맞춤형 태그를 만들 수 있습니다.

- 사용자가 필요에 맞게 신속하게 태그를 만들 수 있습니다
- 고가의 표준 태그를 비축할 필요가 없습니다
- 각인 대신 PrintJet을 사용하는 경우 내구성이 뛰어난 인쇄 품질이 가능합니다
- 극한 조건에 사용하는 경우 ETO SM 보호 필름을 권장합니다
- 홀더는 Siemens, ABB, Moeller 및 Télémécanique의 22mm 또는 30mm 직경 푸시 버튼에 사용할 수 있습니다

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| 유형 | SM-H 27/18 SW | 버전 | |
| 주문 번호 | 1716630000 | SwitchMark, 액세서리, 48 x 27 mm, 검정 | |
| GTIN (EAN) | 4008190343194 | | |
| 수량 | 25 ST | | |

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | ESG 9/11 K MC NE WS | 버전 | |
| 주문 번호 | 1857440000 | ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착 | |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | | |
| 수량 | 200 ST | | |

액세서리

케이블-러그 슬리브



- PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)
- 상용 설계
 - 솔더 처리 없음
 - 갈때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | LIF 1,5F288 R | 버전 | |
| 주문 번호 | 9200520000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 빨간색 | |
| GTIN (EAN) | 4032248410361 | | |
| 수량 | 100 ST | | |