



### 연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

### 일반 주문 데이터

버전	신호 모듈, 250 V, 10 A, 극 수: 12, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	<a href="#">1428840000</a>
유형	HDC MHD 12 MC
GTIN (EAN)	4050118232998
수량	1 items

HDC MHD 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	38.9 mm	높이 (인치)	1.5315 inch
너비	14.5 mm	폭 (인치)	0.5709 inch
순중량	9.74 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

PE 결선 데이터

결선 유형 PE	모듈 프레임을 통한 스크류 결선
----------	----------------------

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14	탈피 길이, 정격 결선	8 mm
결선 유형	크림프 결선	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26
전선 굵기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>

일반 데이터

극 수	12	UL 94 가연성 등급	V-0
절연 저항	1012 Ω	플러그 주기	≥ 500
유형	수형	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트, 유리 섬유 강화
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	250 V
UL/CSA에 따른 정격 전압	600 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	4 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	10 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	1

분류



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHD 12 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

도면


www.weidmueller.com




HDC-MHD 12-Module im IP65-Gehäuse,  
 Leiter H05V-K0,5:




HDC-MHD 12-Module im IP65-Gehäuse,  
 Leiter H07V-K2,5:



HDC-MHD 12-modules in the IP65-housing,  
 Conductor H05V-K0,5:



HDC-MHD 12-modules in the IP65-housing,  
 Conductor H07V-K2,5:



## HDC MHD 12 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 크림프 접점 HD



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG	버전
주문 번호	<a href="#">1651520000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 0.37, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400194	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651620000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 0.37, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400293	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.5AG	버전
주문 번호	<a href="#">1651530000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400200	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.5AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651630000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400309	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	버전
주문 번호	<a href="#">1601750000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190134280	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651640000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400316	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM1.5AG	버전
주문 번호	<a href="#">1651550000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400224	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM1.5AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651650000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400323	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM2.5AG	버전
주문 번호	<a href="#">1651560000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400231	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM2.5AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651660000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400330	
수량	100 ST	

### 대응물

#### 전기 모듈



연질 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MHD 12 FC	버전	
주문 번호	<a href="#">1428850000</a>	신호 모듈, 250 V, 10 A, 극 수: 12, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1	
GTIN (EAN)	4050118233087		
수량	1 ST		
유형	HDC MHD 12 FP	버전	
주문 번호	<a href="#">2748470000</a>	신호 모듈, 250 V, 10 A, 극 수: 12, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형 (Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1	
GTIN (EAN)	4050118890921		
수량	1 ST		