

**HDC MF 6B AB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**일반 주문 데이터**

버전	Frame
주문 번호	<a href="#">1428920000</a>
유형	HDC MF 6B AB
GTIN (EAN)	4050118233414
수량	1 items

## HDC MF 6B AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS 준수  
UL File Number Search [UL 웹사이트](#)  
인증 번호(cURus) E92202

## 치수 및 중량

깊이	37.35 mm	깊이 (인치)	1.4705 inch
높이	36.4 mm	높이 (인치)	1.4331 inch
너비	51 mm	폭 (인치)	2.0079 inch
순중량	64.5 g		

## 온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

## PE 결선 데이터

결선 유형 PE	스크류 결선	전선 굽기, 최대	10 mm <sup>2</sup>
전선 굽기, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	조임 토크, 최대 PE 결선	1.2 Nm

## 일반 데이터

설치 사이즈	3	플러그 주기	≥ 500
기본 재질	주조 아연	시리즈	ModuPlug
슬롯 개수	2		

## 분류

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**HDC MF 6B AB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 도면

