

**HDC MHP100 PE FC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

**일반 주문 데이터**

버전	전원 모듈, 1000 V, 100 A,극 수: 1, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	<a href="#">1429110000</a>
유형	HDC MHP100 PE FC
GTIN (EAN)	4050118233360
수량	1 items

**HDC MHP100 PE FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

승인

**치수 및 중량**

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	43.35 mm	높이 (인치)	1.7067 inch
너비	14.5 mm	폭 (인치)	0.5709 inch
순중량	57 g		

**온도**

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**PE 결선 데이터**

결선 유형 PE	크림프 결선
----------	--------

**버전**

결선 유형	크림프 결선
-------	--------

**일반 데이터**

극 수	1	UL 94 가연성 등급	V-0
절연 저항	1012 Ω	플러그 주기	≥ 500
유형	암형(Female)	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트, 유리 섬유 강화
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	1000 V
UL/CSA에 따른 정격 전압	1000 V DC(IEC)	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	8 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	100 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	1

**분류**



ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-17
ECLASS 9.1	27-44-02-17	ECLASS 10.0	27-44-02-17
ECLASS 11.0	27-44-02-17	ECLASS 12.0	27-44-02-17
ECLASS 13.0	27-44-02-17	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MHP100 PE FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**HDC MHP100 PE FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****100 A 크림프 접점**

크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

**일반 주문 데이터**

유형	HDC MHP100 F 10	버전
주문 번호	<a href="#">1435790000</a>	암형(Female), 은색, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240580	
수량	10 ST	
유형	HDC MHP100 F 16	버전
주문 번호	<a href="#">1435810000</a>	암형(Female), 은색, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240757	
수량	10 ST	
유형	HDC MHP100 F 25	버전
주문 번호	<a href="#">1435820000</a>	암형(Female), 은색, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240801	
수량	10 ST	
유형	HDC MHP100 F 35	버전
주문 번호	<a href="#">1435830000</a>	암형(Female), 은색, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240696	
수량	10 ST	

**기타**

RockStar® 사각커넥터에는 코딩 시스템, 차폐 클램프, 커버 플레이트 및 교체 실과 같이 효율적이고 기능적이며 안전한 시스템 배선을 위한 적절한 액세서리가 포함됩니다.

**일반 주문 데이터**

유형	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	버전
주문 번호	<a href="#">1480380000</a>	ModuPlug, 접점 제거 공구
GTIN (EAN)	4050118288933	
수량	1 ST	