

ESO UR20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

| | |
|------------|-------------------------------|
| 버전 | 단자대 마커, 인서트 마커, 90 x 8 mm, 흰색 |
| 주문 번호 | 1429430000 |
| 유형 | ESO UR20 DIN A4 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118233865 |
| 수량 | 10 items |
| 배송 상태 | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
| 이용가능 기간 | 2025-08-31T00:00:00+02:00 |
| 대체용 제품 | THM UR20 WS |

ESO UR20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 높이 | 90 mm | 높이 (인치) | 3.5433 inch |
| 너비 | 8 mm | 폭 (인치) | 0.315 inch |
| 순중량 | 11.35 g | | |

온도

작동 온도 범위 -40...80 °C

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터

| | | |
|-----------------|--------------------------------|-------|
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 9 | |
| 인쇄 방향 | 수평 및 수직 | |
| 용지당 수 | 60 | |
| 너비 | 8 mm | |
| UL 94 가연성 등급 | HB | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 80 °C | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | |
| 컬러 코드 | 흰색 | |
| 기본 재질 | 종이 | |
| 인쇄 문자 | 없는 | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | 라벨 시트 |
| 콤비네이션당 마커 개수 | 1 Label sheet = Insert markers | |
| 작동 온도 범위 | -40...80 °C | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

ESO UR20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

