

ESO UR20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	단자대 마커, 인서트 마커, 90 x 8 mm, 흰색
주문 번호	1429430000
유형	ESO UR20 DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4050118233865
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2025-08-31T00:00:00+02:00
대체용 제품	THM UR20 WS

ESO UR20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	90 mm	높이 (인치)	3.5433 inch
너비	8 mm	폭 (인치)	0.315 inch
순중량	11.35 g		

온도

작동 온도 범위 -40...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

저항 코드에 따른 자재 컬러	9
인쇄 방향	수평 및 수직
용지당 수	60
너비	8 mm
UL 94 가연성 등급	HB
작동 온도 범위, 최대	80 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	흰색
기본 재질	종이
인쇄 문자	없음
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 라벨 시트
조합네이션당 마커 개수	1 Label sheet = Insert markers
작동 온도 범위	-40...80 °C

분류

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

