

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 그림과 유사

신뢰할 수 있는 접점에 사용 - CB/CS 크림프 접점.RSV 하우징과 Weidmüllers의 크림프 접점을 조합함으로써 응용 분야의 특정 요구사항에 대한 맞춤형 적응을 가능하게 합니다.

시스템에 따라 다음 제품 옵션이 제공됩니다.

- 3-세그먼트 핀 팁을 사용한 접점의 안전한 중앙 배치
- 4개의 정의된 접점을 사용한 높은 접점 신뢰성
- 하우징에서 접점의 안전한 장착을 위한 캔틸레버 스프링의 잠금 걸쇠
- 리딩 핀 접점을 구현하기 위한 두 가지 길이의 핀 접점
- 최대 100회 플러깅 주기(주석 버전)
- 최대 500회 플러깅 주기(금 버전)

Weidmüller가 제공하는 적절한 고품질 공구로 전문적인 처리 능력을 보증합니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 크림프 접점, 개별 접점, 소켓,
	주석 도금, 최대 수용 전선 범위 : 2.5 mm²
주문 번호	<u>1429900000</u>
유형	CB1,6E14-12 SN I3,5
GTIN (EAN)	4008190071356
수량	250 items
제품 데이터	
패키징	박스

1

카탈로그 상태 / 도면



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
	<u> </u>		
치수 및 중량			
순중량	0.49 g		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
시스템 매개변수			
	그리고 건니	드레 이오페 비송	1000
와이어 결선 방식	크림프 결선	도체 아웃렛 방향	180°
<u>극 수</u> 볼륨 저항	1 3.30 mΩ	핀 시리즈 수량 탈피 길이	1
	3.30 mΩ	될피 길이	4 mm
자재 데이터			
접점 재질	구리 합금	접점 표면	주석 도금
보관 온도, 최소	-40 °C	<u> </u>	
작동 온도, 최소	-50 °C	포는 는도, 되네 작동 온도, 최대	100 °C
구승 근고, 되고 온도 범위, 설치, 최소	-50 C	<u> </u>	100 °C
	-25 C	근도 담기, 될지, 죄대	100 C
결선에 적합한 컨덕터			
클램프 범위, 최소	15 mm²	클램프 범위, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>
글림드 림뒤, 최도 결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 14	글럼드 넘기, 최대 결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12
일신 인원규칙 AVVG, 최고 꼬임, 최소 H07V-R	1.5 mm <sup>2</sup>	<u>달선 단단파덕 AWG, 최대</u> stranded, 최대 H07V-R	2.5 mm <sup>2</sup>
연선, 최소 H05(07) V-K	1.5 mm <sup>2</sup>	연선, 최대 H05(07) V-K	2.5 mm <sup>2</sup>
와이어 엔드 페룰 포함, DIN 46228 pt 1,		한전, 최대 H05(07) V-K 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대	0 mm <sup>2</sup>
와이어 앤드 페물 포함, DIN 46226 pt 1, 최소	O mm²	페틸 포함, DIN 40226 pt 1, 최대	O mm²
절연재의 외부 직경, 최소	2.80 mm	절연재 외경, 최대	3.50 mm
IEC 정격데이터			
표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984	서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 /	0 kV
		오염 등급 III/2	
패키징			
패키징	박스	VPE 길이	89.00 mm
VPE 폭	70.00 mm	VPE 높이	42.00 mm
중요 참고 사항			
IPC 준수	적합성:본 제품은 국제 공인 표 보증 특성을 준수하며 IPC-A-6 클레임은 요청 시 검토할 수 있	E준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고 i10 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합 J습니다.	l, 해당 데이터 시트에 명시된 합니다. 본 제품에 대한 추가
참고 사항	<ul> <li>The long pins can be used with the standard pins as leading contacts.</li> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>		

카탈로그 상태 / 도면 2





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

### 분류

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92
ECLASS 11.0	27-46-04-03	ECLASS 12.0	27-46-04-03
ECLASS 13.0	27-46-04-03	ECLASS 14.0	27-46-04-03
ECLASS 15.0	27-46-04-03		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 도면

### **Dimensional drawing**





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

### 접점 제거 공구



바이드ü뮬러는 다양한 압착공구, 접촉 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

### 일반 주문 데이터

DW RSV 1.6 유형 주문 번호 9004530000 GTIN (EAN)

4008190041991

수량

버전 공구 기타, 릴리스 공구

### **Crimping tools**



바이드뮬러의 RSV 및 DSTV-HD 시스템 접점(단자)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치

### 일반 주문 데이터

유형	HTF RSV 12	버전
주문 번호	9013550000	압착 공구, 접점용 압착 공구, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190002046	
수량	1 ST	
유형	HTF RSV 16	버전
주문 번호	9013560000	압착 공구, 접점용 압착 공구, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190161163	
수량	1 ST	

5 카탈로그 상태 / 도면