

IE-FSMZ2LY0002MLD0LD0-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





조립된 IE 케이블, FO

일반 주문 데이터

버전	패치 케이블, 듀플렉스 클립 포함, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 μm, LSZH, 2 m
주문 번호	<u>1433950020</u>
유형	IE-FSMZ2LY0002MLD0LD0-X
GTIN (EAN)	4050118242553
수량	1 items

Weidmüller **₹**

IE-FSMZ2LY0002MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

5	스		
		$ \mathbf{U} $	

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
<u>길이</u> 순중량	2 m 28 g	길이 (인치)	78.7402 inch
	20 g		
온도			
보관 온도		작동 온도	-20 °C70 °C
설치 온도			
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
 표준			
커넥터 표준	IEC 61754-20		
일반 표준			
커넥터 표준	IEC 61754-20		
케이블 특정 표준			
트위스트 페어 장치 결선 케이블용 규격	IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2	대칭 통신 케이블링 점검용 규격	IEC 61935-3
3211			
파이버 유형	싱글모드, OS 2	감쇠	1310 nm에서 ≤0.4 dB/km
케이블 구조			
이런 지경	0.0 * 4.4	이코	1 3144
외피 직경 표준 명칭	2.0 * 4.1 mm I-V(ZN)H	<u>외피 색상</u> 재질 외피	노란색 LSZH
케이블 레이아웃	집코드	1차 피복	245.00 μm
코어 직경	9 μm		
케이블의 기계적 및 재질 속성			
할로겐	아니요	최소 구부림 반경, 반복	40 mm
골소년 최소 구부림 반경, 한 번만	20 mm	42 10 00, 07	40 111111
T-1-0-	100 100 100		
플러그 우측	LC-Duplex, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차펴		

카탈로그 상태 / 도면 2

Weidmüller **₹**

IE-FSMZ2LY0002MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

uplex, IP20, 수형 접점, , 플러그, 플라스틱, 펴
02607
02607
06-10-03
06-10-03
06-10-03
06-10-03

카탈로그 상태 / 도면 3



IE-FSMZ2LY0002MLD0LD0-X




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

상세 도면



IE-FSMZ2LY0002MLD0LD0-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

V0 material



SlimFix는 공간 절약형 설계의 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. 무할로겐 소재를 사용했으며 난연 등급 VO/V2 적합 제품입니다. SlimFix는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다. 장점:

- 무할로겐 소재
- 난연 등급 V0/V2
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 인증된 마커
- 도체 단면적이 16.0mm²보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

일반 주문 데이터

유형	VT SF 5/21 MC NE WS VO	버전
	, i	-
주문 번호	<u>1689470001</u>	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190872571	
수량	160 ST	
유형	VT SF 6/21 MC NE WS VO	버전
		12
주문 번호	<u>1730560001</u>	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 흰색
주문 번호 GTIN (EAN)		· -

카탈로그 상태 / 도면 5