

IE-FM6Z2LO0003MST0ST0-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





조립된 IE 케이블, FO

일반 주문 데이터

버전	패치 케이블, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, LSZH, 3
	m
주문 번호	<u>1433980030</u>
유형	IE-FM6Z2L00003MST0ST0-X
GTIN (EAN)	4050118242836
수량	1 items

Weidmüller **₹**

IE-FM6Z2LO0003MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

5	스		

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
길이	3 m	길이 (인치)	118.1102 inch
순중량	56.32 g	291(0/1)	110.1102 mon
온도			
보관 온도		작동 온도	-20 °C70 °C
설치 온도			
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
표준		_	
커넥터 표준	IEC 60874-10		
일반 표준			
커넥터 표준	IEC 60874-10		
케이블 특정 표준			
트위스트 페어 장치 결선 케이블용 규격	IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2	대칭 통신 케이블링 점검용 규격	IEC 61935-3
광섬유			
피시비 이렇		71.41	
파이버 유형	GOF, 멀티모드, OM1	감쇠	850 nm에서 ≤ 3.0 dB/km, 1300 nm에서 ≤0.8 dB/km
대역폭	≥ 200 MHz*km, 850 nm에서, ≥ 600 MHz*km, 1300 nm에서		
케이블 구조			
외피 직경	2.8 * 5.7 mm	외피 색상	주황색
표준 명칭	I-V(ZN)H	재질 외피	LSZH
케이블 레이아웃	집코드		245.00 μm
코어 직경	62.5 μm		
케이블의 기계적 및 재질 속성			
할로겐	아니요	최소 구부림 반경, 반복	56 mm
월도선 최소 구부림 반경, 한 번만	28 mm	쇠ㅗ ㅣㅜㅁ ᆫᆼ, ᆫᅳ	30 IIIII
플러그, 우			
	OT IDOO A STATE THE		
플러그 우측	ST, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차펴		

작성 날짜 16.11.2025 05:48:16 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2

Weidmüller **₹**

IE-FM6Z2LO0003MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

플러그, 좌			
플러그 좌측	ST, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차펴		
플러그			
플러그 우측	ST, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차펴	플러그 좌측	ST, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차펴
분류			
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		



IE-FM6Z2LO0003MST0ST0-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

<u> 도</u>번

상세 도면



IE-FM6Z2LO0003MST0ST0-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

V0 material



SlimFix는 공간 절약형 설계의 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. 무할로겐 소재를 사용했으며 난연 등급 VO/V2 적합 제품입니다. SlimFix는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다. 장점:

- 무할로겐 소재
- 난연 등급 V0/V2
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 인증된 마커
- 도체 단면적이 16.0mm²보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

일반 주문 데이터

유형	VT SF 5/21 MC NE WS V0	버전
주문 번호	<u>1689470001</u>	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190872571	
수량	160 ST	
유형	VT SF 6/21 MC NE WS VO	버전
유형 주문 번호	VT SF 6/21 MC NE WS VO 1730560001	버전 SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 흰색
	· ·	·-
주문 번호	<u>1730560001</u>	·-

카탈로그 상태 / 도면 5