

SVF/BVF 7.62HP COUPLE SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SVF/BVF 7.62HP COUPLE SET의 도움으로 2개의
플러그인 부품은 서로 병렬로 결선하면 최대 2 x 4 폴을
탑재한 2중 커넥터가 될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 검정
주문 번호	1440850000
유형	SVF/BVF 7.62HP COUPLE SET
GTIN (EAN)	4050118247060
수량	20 items
제품 데이터	
파키징	박스

SVF/BVF 7.62HP COUPLE SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	1.22 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

자재 데이터

컬러 코드	검정	컬러 차트(유사)	RAL 9011
접점 재질	구리 합금	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-50 °C
작동 온도, 최대	100 °C	온도 범위, 설치, 최소	-25 °C
온도 범위, 설치, 최대	100 °C		

IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984
-------------	------------------------

파키징

파키징	박스	VPE 길이	112.00 mm
VPE 폭	71.00 mm	VPE 높이	60.00 mm

중요 참고 사항

IPC 준수	적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
--------	---

참고 사항	• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months
-------	--

분류

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

SVF/BVF 7.62HP COUPLE SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

사용 예

