

PZ 10 SQR



절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

버전	페럴용 압착 공구, 0.14mm², 10mm², 사각 압착
주문 번호	1445080000
유형	PZ 10 SQR
GTIN (EAN)	4050118250152
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

너비	195 mm	폭 (인치)	7.6772 inch
순중량	605 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	압착공구	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	------	----	-----------------------

공구 데이터 압착

드라이브	기계	와이어 종단 페룰 단면적, 최대	10 mm²
압착 유형/프로파일	사각 압착		

접점 설명

접점의 유형	절연 및 비절연 페룰	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 8
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 26	압착 범위, 최대	10 mm²
압착 범위, 최소	0.14 mm²		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

도면



사용 예

