

IE-FSMD2UE0010MSDESDEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



조립된 IE 케이블, FO 분기 케이블

일반 주문 데이터

버전	드래그라인 케이블, SC IP 67 PushPull V14 금속, SC IP 67 PushPull V14 금속, 9 µm, PUR, 10 m
주문 번호	1449420100
유형	IE-FSMD2UE0010MSDESDEX
GTIN (EAN)	4050118502008
수량	1 items

IE-FSMD2UE0010MSDESDEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

길이 10 m 길이 (인치) 393.7008 inch
 순중량 0.01 g

온도

보관 온도 -40 °C...80 °C 작동 온도 -40 °C...80 °C
 설치 온도 -20 °C...60 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

광섬유

파이버 유형 싱글모드, OS 2 감쇠 1310 nm에서 ≤0.4 dB/km

케이블 구조

외피 직경 6 mm 외피 색상 검정
 재질 외피 PUR 케이블 레이아웃 분기 드래그라인
 1차 피복 245.00 µm 코어 직경 9 µm

케이블의 기계적 및 재질 속성

할로겐 아니요 최소 구부림 반경, 반복 77 mm
 최소 구부림 반경, 한 번만 25 mm 구부림 주기 100,000

플러그, 우

플러그 우측 SC, IP67, 수형 접점, 직선, PushPull V14, 플러그, 아연 주조, 비차폐

플러그, 좌

플러그 좌측 SC, IP67, 수형 접점, 직선, PushPull V14, 플러그, 아연 주조, 비차폐

플러그


플러그 우측 SC, IP67, 수형 접점, 직선, PushPull V14, 플러그, 아연 주조, 비차폐
 플러그 좌측 SC, IP67, 수형 접점, 직선, PushPull V14, 플러그, 아연 주조, 비차폐

분류

ETIM 8.0 EC002607 ETIM 9.0 EC002607
 ETIM 10.0 EC002607 ECLASS 14.0 27-06-10-03

도면

상세 도면



V0 material



SlimFix는 공간 절약형 설계의 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. 무할로겐 소재를 사용했으며 난연 등급 V0/V2 적합 제품입니다. SlimFix는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다.

장점:

- 무할로겐 소재
- 난연 등급 V0/V2
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 입증된 마커
- 도체 단면적이 16.0mm²보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

일반 주문 데이터

유형	VT SF 5/21 MC NE WS V0	버전
주문 번호	1689470001	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190872571	
수량	160 ST	
유형	VT SF 6/21 MC NE WS V0	버전
주문 번호	1730560001	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190954611	
수량	160 ST	