

## IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	FrontCom, 단일 프레임, 플라스틱 커버, 제어 손잡이 로킹
주문 번호	<a href="#">1450510000</a>
유형	IE-FC-SFP-KNOB
GTIN (EAN)	4050118255454
수량	1 items

## IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 기술 데이터

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 승인

승인



ROHS

준수

## 치수 및 중량

깊이	27.5 mm	깊이 (인치)	1.0827 inch
높이	134 mm	높이 (인치)	5.2756 inch
너비	67 mm	폭 (인치)	2.6378 inch
벽 두께, 최소	1 mm	벽 두께, 최대	5 mm
순중량	322.53 g		

## 온도

보관 온도  
설치 온도

작동 온도

-40 °C...70 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태  
REACH SVHC

준수, 예외 미존재  
0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

제품 유형	단일 프레임, 플라스틱 커버, 제어 손잡이 로킹	보호 등급	IP65, (폐쇄 상태)
프레임 자재	아연 주조	커버 재질	폴리카보네이트 PC

## 일반 표준

인증 번호(DNV)

TA0000022B

## 분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


## IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 도면

## 치수 도면




단위: mm

## 설치 단면




단위: mm

## 치수 도면



단위: in

## 설치 단면



단위: in

## IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## FrontCom Vario용 액세서리



## 일반 주문 데이터

유형	IE-FC-PWPC	버전
주문 번호	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, 접촉 보호, 단일 프레임
GTIN (EAN)	4050118255584	
수량	1 ST	

## 빈, 접착식 받침



SM은 제어 및 시그널 발생 장치를 라벨링하기 위한 MultiCard 마커입니다. 태그는 캐리어에 클립핑되거나 태그에 이미 부착되어 있는 접착 필름을 통해 고정됩니다. PrintJet CONNECT 또는 Plotter 마킹 시스템을 사용해 맞춤형 태그를 만들 수 있습니다.

- 사용자가 필요에 맞게 신속하게 태그를 만들 수 있습니다
- 고가의 표준 태그를 비축할 필요가 없습니다
- 각인 대신 PrintJet을 사용하는 경우 내구성이 뛰어난 인쇄 품질이 가능합니다
- 극한 조건에 사용하는 경우 ETO SM 보호 필름을 권장합니다
- 홀더는 Siemens, ABB, Moeller 및 Télémécanique의 22mm 또는 30mm 직경 푸시 버튼에 사용할 수 있습니다

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드룰러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

## 일반 주문 데이터

유형	SM 27/18 K MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1707270000</a>	SwitchMark, 디바이스 마커, 18 x 27 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190925116	
수량	80 ST	
유형	SM 27/18 K MC NE SI	버전
주문 번호	<a href="#">1713760000</a>	SwitchMark, 디바이스 마커, 18 x 27 mm, 은색
GTIN (EAN)	4008190331177	
수량	80 ST	
유형	SM 27/18 K MC NE GR	버전
주문 번호	<a href="#">1073340000</a>	SwitchMark, 디바이스 마커, 18 x 27 mm, 회색
GTIN (EAN)	4032248831425	
수량	80 ST	


## IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

## 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
  - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
  - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮐러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

## 일반 주문 데이터

유형	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1736181044</a>	ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형
GTIN (EAN)	4008190985950	
수량	200 ST	

## 일자 스크류드라이버




블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

## 일반 주문 데이터

유형	SDS 0.4X2.5X75	버전
주문 번호	<a href="#">9009030000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248266944	
수량	1 ST	

## 십자 스크류드라이버 Pozidriv



십자 스크류드라이버, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764/1-PZ에 따른 출력, ChromTop 팁, SoftFinish 그립

## IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	SDK PZ1	버전
주문 번호	<a href="#">9008530000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056521	
수량	1 ST	

## FrontCom용 직사각형 분할 스템프



바이드뮬러의 편침공구는 전기 캐비넷에 컷아웃을 만들 때 사용할 수 있는 최적의 솔루션입니다!

- PG 케이블 글랜드
- M 케이블 글랜드
- 특수 케이블 글랜드

## 일반 주문 데이터

유형	KOK 52 X 91	버전
주문 번호	<a href="#">2008410000</a>	Sheet holes
GTIN (EAN)	4050118394177	
수량	1 ST	

## 공구



- 과압 밸브가 과부하 방지
- 실린더 헤드 각도 90°
- 꺽인 헤드를 360° 회전 가능
- 인체공학적 핸들 스트링이 자동 복귀
- 3회 스플릿으로 찌꺼기가 더 이상 걸리지 않습니다
- 고강도 알루미늄으로 만든 유압식 편치(약 40% 중량 절감)
- 스테인리스 스틸 시트를 사용하면 서비스 수명이 크게 감소합니다

## 일반 주문 데이터

유형	IE-KO-HAT	버전
주문 번호	<a href="#">1966810000</a>	Sheet holes
GTIN (EAN)	4032248659630	
수량	1 ST	