

IE-FC-IP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | FrontCom, 인서트 플레이트, 비차퍼 |
| 주문 번호 | 1450670000 |
| 유형 | IE-FC-IP-2ST/2D9 |
| GTIN (EAN) | 4050118255294 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cURus) | E223801 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 높이 | 23 mm | 높이 (인치) | 0.9055 inch |
| 너비 | 51.5 mm | 폭 (인치) | 2.0276 inch |
| 길이 | 90.5 mm | 길이 (인치) | 3.563 inch |
| 순중량 | 16.95 g | | |

온도

| | | | |
|-------|--|-------|----------------|
| 보관 온도 | | 작동 온도 | -40 °C...70 °C |
| 설치 온도 | | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77 |

인서트

| | | | |
|----------|---|------------------------------|---|
| 인서트, 데이터 | 2 | 신호 인서트 D-Sub 9-폴 / VGI /HDMI | 2 |
|----------|---|------------------------------|---|

일반 데이터

| | | | |
|-------|---------------|----|------------|
| 제품 유형 | 인서트 플레이트, 비차퍼 | 재질 | 폴리카보네이트 PC |
|-------|---------------|----|------------|

일반 표준


| | | | |
|--------------|------------------|------------|------------|
| 인증 번호(cURus) | E223801 | 인증 번호(DNV) | TAA000022B |
| 인증 번호(CSA) | 2000039-80039714 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ETIM 10.0 | EC000456 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

도면

치수 도면



액세서리

RJ45



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 유형 | IE-BI-RJ45-FJ-A | 버전 |
| 주문 번호 | 1962850000 | RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | IE-BI-RJ45-FJ-B | 버전 |
| 주문 번호 | 1963840000 | RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | IE-BI-RJ45-FJ-P | 버전 |
| 주문 번호 | 1963830000 | RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | IE-BI-RJ45-C | 버전 |
| 주문 번호 | 1962840000 | RJ45 인서트 소켓, 벌크헤드 인서트 커플러 |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| 수량 | 10 ST | |

USB



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 유형 | IE-BI-USB-A | 버전 |
| 주문 번호 | 1019570000 | USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 A |
| GTIN (EAN) | 4032248731602 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-BI-USB-AB | 버전 |
| 주문 번호 | 1131380000 | USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 AB |
| GTIN (EAN) | 4032248911844 | |
| 수량 | 1 ST | |

IE-FC-IP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------|--|
| 유형 | IE-BI-USB-3.0-A | 버전 | |
| 주문 번호 | 1487920000 | USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 A | |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

Signal - D-SUB




FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | IE-FCI-D9-FF | 버전 | |
| 주문 번호 | 1450840000 | FrontCom, 신호 인서트, D-Sub, 9-폴, 소켓/소켓 | |
| GTIN (EAN) | 4050118255737 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | IE-FCI-D9-FM | 버전 | |
| 주문 번호 | 1450850000 | FrontCom, 신호 인서트, D-Sub, 9-폴, 플러그, 소켓 | |
| GTIN (EAN) | 4050118255713 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | IE-FCI-D9-FS | 버전 | |
| 주문 번호 | 1450870000 | FrontCom, 신호 인서트, D-Sub, 9-폴, 소켓 / 용접 결선 | |
| GTIN (EAN) | 4050118255393 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
 - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | 버전 | |
| 주문 번호 | 1736181044 | ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형 | |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | | |
| 수량 | 200 ST | | |

IE-FC-IP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

FrontCom Vario용 액세서리



일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 유형 | IE-FC-PWPC | 버전 | |
| 주문 번호 | 1450820000 | FrontCom, 접촉 보호, 단일 프레임 | |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형 | SDS 0.4X2.5X75 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9009030000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | | |
| 수량 | 1 ST | | |