



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

버전	FrontCom, 인서트 전력 US, 유형 B, 소켓, US
주문 번호	<a href="#">1450800000</a>
유형	IE-FCI-PWS-US
GTIN (EAN)	4050118255638
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E479233
인증 번호(cURus)	E340886

치수 및 중량

순중량	10.76 g
-----	---------

온도

보관 온도	작동 온도	-20 °C...85 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

보호 등급	IP20(전면)	인서트 유형	인서트 전력 US
커넥터 면	유형 B		

전기 속성

접점 저항	≤ 30 mΩ	절연 저항	≥ 100 MΩ @ 500 V DC
-------	---------	-------	---------------------

일반 표준

인증 번호(cURus)	E340886	인증 번호(DNV)	TAA000022B
인증 번호(UR)	E479233		

기술 데이터

접점 저항	≤ 30 mΩ	정격 전압(AC)	125 V
하우징 기본 재질	PA 66	절연 저항	≥ 100 MΩ @ 500 V DC
정격 전류	15 A		

클램프 가능 커넥터

결선 유형	용접 결선, FS 4.8 x 0.8	도체 결선 단면적, 유연(와이어 및 페룰 미채용)	...
도체 결선 단면적, 매우 유연(와이어 및 페룰 미채용)	...	도체 결선 단면적, 경직	...
도체 결선 단면적, 유연(와이어 및 페룰 채용)	...	도체 결선 단면적, 매우 유연(와이어 및 페룰 채용)	...

중요 참고 사항

제품 정보	미국용 소켓의 경우 핑거 세이프가 필수입니다(부속품 1491920000 또는 1450820000)
-------	--


기술 데이터

분류


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

도면

치수 도면



치수 도면



액세서리

차폐



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

유형	IE-FC-SP-PWU/2ST	버전	
주문 번호	<a href="#">1450620000</a>	FrontCom, 인서트 플레이트, 차폐	
GTIN (EAN)	4050118255270		
수량	1 ST		

비차폐



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

유형	IE-FC-IP-PWU/2ST	버전	
주문 번호	<a href="#">1450700000</a>	FrontCom, 인서트 플레이트, 비차폐	
GTIN (EAN)	4050118255607		
수량	1 ST		
유형	IE-FC-IP-PWU/1ST/CB	버전	
주문 번호	<a href="#">1543710000</a>	FrontCom, 인서트 플레이트, 비차폐	
GTIN (EAN)	4050118348927		
수량	1 ST		