



인터페이스는 다중성을 위해 여러 IEC 60603-13 커넥터와 함께 제공됩니다. 이는 여러 제어장치가, 동시는 아니지만, 시험 중인 신규 시스템과 함께 병렬로 작동할 수 있도록 합니다.

### 일반 주문 데이터

주문 번호	1461210000
유형	<a href="#">RS F20 X3 IN</a>
GTIN (EAN)	4050118266948
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2026-02-10T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	50 mm	길이 (인치)	1.9685 inch
높이	70 mm	높이 (인치)	2.7559 inch
너비	40 mm	폭 (인치)	1.5748 inch
순중량	57 g		

온도

보관 온도	-40...60 °C	작동 온도	-25...50 °C
-------	-------------	-------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

결선 데이터

폴 수(제어 측)	20-폴	접지	아니요
제어 측의 결선	IEC60603-13 / DIN41651 규격의 3 x 플러그인 커넥터		

정격 데이터

정격 전압	50 V AC / 70 V DC	결선당 정격 전류	0.5 A
총 작동 전류	3 A		

분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

절연 조정(EN50178)

준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	50 V AC / 70 V DC
서지 전압 범주	II	오염 심각도 수준	2
절연 테스트 전압 AC	0.35 kV		