

## **RS F20 X3 OUT**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







인터페이스는 다중성을 위해 여러 IEC 60603-13 커넥터와 함께 제공됩니다. 이는 여러 제어장치가, 동시는 아니지만, 시험 중인 신규 시스템과 함께 병렬로 작동할 수 있도록 합니다.

#### 일반 주문 데이터

주문 번호	1461220000
유형	RS F20 X3 OUT
GTIN (EAN)	4050118266955
수량	1 items

## **RS F20 X3 OUT**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

	u	
$\overline{}$	ĩ.	•
_	_	_

승인



ROHS 준수

# 치수 및 중량

깊이	50 mm	깊이 (인치)	1.9685 inch
높이	70 mm	<u></u> 높이 (인치)	2.7559 inch
너비	40 mm	폭 (인치)	1.5748 inch
순중량	75 g	-	

### 온도

보관 온도	-4060 °C	작동 온도	-2550 °C

# 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

## 결선 데이터

폴 수(제어 측)	20-폴	접지	아니요
제어 측의 결선	IEC60603-13 / DIN4165 규격이 3 v 플러그이 커네!		

## 정격 데이터

정격 전압	50 V AC / 70 V DC	결선당 정격 전류	0.5 A
총 작동 전류	3 A		

### 분류

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## 절연 조정(EN50178)

준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	50 V AC / 70 V DC
서지 전압 범주	II	 오염 심각도 수준	2
절연 테스트 전압 AC	0.35 kV		

카탈로그 상태 / 도면 2