

SAI-ADAPT-M8/M12 3P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

플러그 사이즈의 신속한 체결을 위한 M8/M12 및 M12/
M8 어댑터

일반 주문 데이터

버전	Y 커넥터, M8 / M12
주문 번호	1473460000
유형	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
수량	1 items

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E307231

치수 및 중량

순중량	12.32 g
-----	---------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	3	코딩	M12 = A 코드, M8 = 없음
공칭 전압	24 V	보호 등급	IP67
오염 심각도	3		

표준

커넥터 표준	IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
--------	----------------------------------

결선 데이터

단일 콘센트 1 - 플러그인 커넥터	M8 핀 조임 토크 M12: 0.8 Nm, M8: 0.5 Nm	단일 콘센트 2 - 플러그인 커넥터	M12 소켓
---------------------	--	---------------------	--------

일반 데이터

극 수	3	코딩	M12 = A 코드, M8 = 없음
결선 나사산	M8 / M12	공칭 전압	24 V
보호 등급	IP67	오염 심각도	3
결선 1	M8/M12	결선 2	스크류
컨ектор O.D.	-		

분류

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

치수 도면



배선도

