

HDC HP550 ABGH BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



보호 하우징은 내해수성 알루미늄 재질을 압력 주조해 제작했습니다.

내수 및 방진은 물론 특히 높은 내충격성에 대한 높은 기준은 이 하우징 시리즈의 특징입니다.
정교한 2중 표면 코팅은 오랜 내구성을 보장합니다.
모든 스크류, 크림프 접점 및 기타 외부 액세서리 부품들은 내부식성 스테인리스 스틸로 제작했습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 1500 V, 스크류 결선, 설치 사이즈: 550
주문 번호	1475700000
유형	HDC HP550 ABGH BG
GTIN (EAN)	4050118282313
수량	1 items

HDC HP550 ABGH BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	80 mm	깊이 (인치)	3.1496 inch
높이	152 mm	높이 (인치)	5.9842 inch
너비	60 mm	폭 (인치)	2.3622 inch
순중량	725.26 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 120 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

일반 데이터

결선 유형	스크류 결선	하우징 디자인	벌크헤드 하우징
설치 사이즈	550	UL 94 가연성 등급	V-0
컬러 코드	검은색(RAL 9005와 유사)	표면 마감	파우더 코팅
시리즈	HighPower	정격 전압(DIN EN 61984)	1500 V
할로겐 불포함	false	BG	550
보호 등급	IP68, 삽입됨 상태		

치수

너비	60 mm
----	-------

일반 데이터

결선 유형	스크류 결선	컬러 코드	검은색(RAL 9005와 유사)
표면 마감	파우더 코팅	인클로저 재질	알루미늄 주조
시리즈	HighPower	개스켓 재료	실리콘 고무
접점 재료	구리 합금		

중요 참고 사항

제품 정보	의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.
-------	--

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 ABGH BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**하우징**

보호 하우징은 내해수성 알루미늄 재질을 압력 주조해 제작했습니다.
 내수 및 방진은 물론 특히 높은 내충격성에 대한 높은 기준은 이 하우징 시리즈의 특징입니다.
 정교한 2중 표면 코팅은 오랜 내구성을 보장합니다.
 모든 스크류, 크림프 접점 및 기타 외부 액세서리 부품들은 내부식성 스테인리스 스틸로 제작했습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC HP ABGH COVER	버전
주문 번호	1473470000	HDC 인클로저, 커버
GTIN (EAN)	4050118279917	
수량	1 ST	