


**H1,5/16D SW BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**그림과 유사**

- 릴에 연결된 와이어 종단 페를(5,000 pcs.)
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

**일반 주문 데이터**

버전	와이어 종단 페를, 표준, 12 mm, 10 mm, 검정
주문 번호	<a href="#">1476100000</a>
유형	H1,5/16D SW BD GSP
GTIN (EAN)	4050118282979
수량	5000 items
파키징	릴

## H1,5/16D SW BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E354986

## 치수 및 중량

순중량	0.15 g
-----	--------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 기술 데이터

품목 설명	릴에 연결된 와이어 종단 페를, 검은색	버전	표준
-------	--------------------------	----	----

## 와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	1.7 mm	접점면 길이(L2)	10 mm
칼러 직경(D2)	3.5 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.25 mm
L1(mm)	16.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	12 mm
컨ектор 단면적	1.5 mm <sup>2</sup>	컬러 코드	DIN

## 분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H1,5/16D SW BD GSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

