

C300-16B-160B-2S-M50-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

사전 배선된 케이블을 통해 Honeywell C300 IOTA(Input Output Terminal Assemblies)와 바이드물러 FTA(Field Terminal Assemblies)를 빠르고, 간단하며, 오류 없는 방식으로 결선할 수 있습니다. 케이블은 단일 커넥터나 듀얼 커넥터 또는 Free-end 및 페럴과 함께 공급 가능합니다. 후드가 적용되어 취급이 간편하며 IOTA와의 강력한 결선이 가능합니다. 또한 여러 게이지 크기와 최대 50m 길이의 케이블을 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYCY, 0.50 mm ²
주문 번호	1481720030
유형	C300-16B-160B-2S-M50-3M
GTIN (EAN)	4099986584907
수량	1 items

C300-16B-160B-2S-M50-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	0 g
-----	-----

온도

보관 온도	-10...60 °C	작동 온도	-10...50 °C
-------	-------------	-------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

케이블 길이	3 m	적합	디지털 신호
기본 재질	PVC	케이블	케이블 LiYCY
인터페이스 커넥터	SP-BLZP 5.08 16P (클램셸 포함)	폴 수, 최소	16-극
외경	15,75 ± 1 mm	커넥터 PLC 측	SP-BLZP 5.08 16P (클램셸 포함)
와이어 단면적	0.50 mm ²		

전기 데이터

총 전류, 최대	7 A	고전압 테스트	1 KV/1s
경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A	정격 전압	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
저항	≤ 39 mΩ/m	작동 전압	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
용량 와이어/와이어	300 pF/m	용량 와이어/차폐	300 pF/m

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		