

CMA-22-500-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품을 신규 개발에 사용하지
마십시오.



그림과 유사

플러그온 전류 변압기

플러그온 전류 변압기는 최대 5000A의 고전류를 측정하고 처리해야 하는 모든 곳에 사용됩니다. 당사의 플러그온 전류 변압기는 1A 또는 5A의 2차 전류를 공급합니다. 바이드뮬러는 또한 최대 600A의 전류를 최대 333mV의 전압으로 변환하는 컴팩트형 저전력 전류 변압기를 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	1차 전류: 500 A, 2차 전류 최대값: 5 A, 부하: 5 VA, 공차 등급: 0,5
주문 번호	1482220000
유형	CMA-22-500-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118291254
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2023-12-31T00:00:00+01:00
대체용 제품	CMA-31-500-5A-5VA-0,5

CMA-22-500-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	75.5 mm	깊이 (인치)	2.9724 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	61 mm	폭 (인치)	2.4016 inch
순중량	286 g		

온도

보관 온도	-40 °C...70 °C	작동 온도	-5 °C...50 °C
연속 작동 온도, 최소	-5 °C	연속 작동 온도, 최대	50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

라이브 컨덕터의 치수

도체의 유형	절연 도체 한정	라운드형 컨덕터	25.00 mm
레이저	20 x 20 mm	설치 위치	실내용

전기적 속성

공차 등급	0,5	2차 전류	0...5 A
일차 도선 온도	70 °C	부하	5 VA
1차 전류	500 A		

절연 조정

표준	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	공차 등급	0,5
----	--------------------------------------	-------	-----

분류

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-22-500-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

