

HSS 4.2-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



열 수축형 슬리브는 양면 인쇄가 가능하며, 케이블과 전선의 마킹 및 절연에 사용할 수 있습니다. 유연한 열 수축 재료를 사용하므로 도체 주위로 견고하고 완벽한 피팅이 가능하므로 공간이 절약됩니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------------|
| 버전 | 컨덕터 및 케이블 마커, 4.2 - 12.7 mm, 노란색 |
| 주문 번호 | 1489580000 |
| 유형 | HSS 4.2-12.7 EL Y13M |
| GTIN (EAN) | 4050118299410 |
| 수량 | 1 items |

HSS 4.2-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cURus) | E366310 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.77 mm | 깊이 (인치) | 0.0303 inch |
| 너비 | 20.9 mm | 폭 (인치) | 0.8228 inch |
| 길이 | 13000 mm | 길이 (인치) | 511.81 inch |
| 순중량 | 220 g | | |

온도

| | |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -55...135 °C |
|----------|--------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터

| | | | |
|--------------|--|--------------|-------------------------|
| 인쇄 유형 | 검은색 | 너비 | 20.9 mm |
| 작동 온도 범위, 최대 | 135 °C | 작동 온도 범위, 최소 | -55 °C |
| 컬러 코드 | 노란색 | 할로겐 | 예 |
| 길이 | 13000 mm | 기본 재질 | 폴리올레핀 |
| 인쇄 문자 | 없음 | 권장 산업 | 공장 제조, 에너지, 기기 제조업체, 기계 |
| 호환 가능 프린터 | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | 작동 온도 범위 | -55...135 °C |

컨덕터 및 케이블 마커

| | | | |
|--------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 할로겐 | 예 | 전선 굵기, 최대 | 35 mm ² |
| 전선 굵기, 최소 | 6 mm ² | 컨덕터 O.D., 최대 | 12.7 mm |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 4.2 mm | 수축율 | 3:1 |
| 권장 수축 온도 | 90 °C | 텍스트 필드 폭 | 0 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 20.7 mm | 컨덕터 O.D. | 4.2 - 12.7 mm |
| 결선된 와이어의 단면적 | 6 - 35 mm ² | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

도면



HSS 4.2-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 유형 | RIBBON HSS HF EL 40/300... | 버전 | |
| 주문 번호 | 1426210000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | MULTIMARK ROLLER 115 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | MULTIMARK ROLLER 30 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1357430000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | | |
| 수량 | 1 ST | | |