



PVC 재질의 절연된 Y 러그 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| 주문 번호 | 1491330000 |
| 유형 | KQIG-M5/-10 |
| GTIN (EAN) | 4050118301335 |
| 수량 | 50 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | |
|-----|--------|
| 순중량 | 3.08 g |
|-----|--------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |


커넥터

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 전선 굵기, 최대 | 10 mm ² | 전선 굵기, 최소 | 10 mm ² |
| 컨덕터 단면적 | 10 mm ² | 절연 | 사용 가능 |
| 재질/플라스틱 | PA | 구멍 | C 5 |
| 식별 색상 | 빨간색 | 샤프트의 내경(d1) | 4.5 mm |
| 샤프트의 내경 (d3) | 10.5 mm | 결선 길이 (l) | 24.1 mm |
| 플랜지의 내경(d2) | 5.3 mm | 칼라의 내경 (d4) | 8 mm |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

도면



액세서리

공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | EPG 60 | 버전 |
| 주문 번호 | 2453810000 | 프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HPG 60 | 버전 |
| 주문 번호 | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | 타원형 압착 |
| 수량 | 1 ST | |