데이터 시트

KSI/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA
- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,10 mm²,10 mm²
주문 번호	1491430000
유형	KSI/-10
GTIN (EAN)	4050118301403
수량	50 items

KSI/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	3 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

커넥터

전선 굵기, 최대	10 mm²	컨덕터 단면적	10 mm²
절연	사용 가능, PA	재질/플라스틱	PA
길이 1 (l1)	34 mm	식별 색상	빨간색
샤프트의 내경(d1)	4.5 mm	길이 2 (l2)	12 mm
샤프트의 내경 (d3)	2.4 mm	칼라의 내경 (d4)	7.8 mm

분류

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



KSI/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

공구

케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)
• 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
• 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
• 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
• 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
• APG 시리즈의 부가 기능:
• 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
• 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
• USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

유형	HPG 60	버전
주문 번호	2453820000	6mm², 300mm², 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,
GTIN (EAN)	4050118468427	타원형 압착
수량	1 ST	

유형	EPG 60	버전
주문 번호	2453810000	프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm², 300mm², 육각형 압착, WM 압착,
GTIN (EAN)	4050118468434	인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량	1 ST	