

PVC 또는 PC/PA 소재의 절연 케이블 커넥터

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함(조인트 커넥터 제외)

### 일반 주문 데이터

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 버전         | 케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm², 노란색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1491480000</a>                            |
| 유형         | VPLI/4,0-6,0                                          |
| GTIN (EAN) | 4050118301359                                         |
| 수량         | 100 items                                             |

### 기술 데이터

#### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

#### 치수 및 중량

|     |        |
|-----|--------|
| 순중량 | 1.39 g |
|-----|--------|

#### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |


#### 커넥터

|           |                   |             |                   |
|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 전선 굵기, 최대 | 6 mm <sup>2</sup> | 전선 굵기, 최소   | 4 mm <sup>2</sup> |
| 컨덕터 단면적   | 6 mm <sup>2</sup> | 절연          | 완전 절연             |
| 재질/플라스틱   | PA                | 길이 1 (l1)   | 21.2 mm           |
| 식별 색상     | 노란색               | 샤프트의 내경(d1) | 3.6 mm            |
| 길이 2 (l2) | 7 mm              | 칼라의 내경 (d4) | 5.4 mm            |

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

도면



## 엑세서리

### Crimping tools



- 절연 커넥터용 압착공구  
케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
  - 오작동 시 풀림 기능
  - 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
  - DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 유형         | CTI 6                      | 버전                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">9006120000</a> | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착, 이중 압착      |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              |                                                    |
| 수량         | 1 ST                       |                                                    |
| 유형         | CTI 6 G                    | 버전                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">9202850000</a> | 압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착, 평행 압착 |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              |                                                    |
| 수량         | 1 ST                       |                                                    |