



PVC 또는 PC/PA 소재의 절연 케이블 커넥터

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함(조인트 커넥터 제외)

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² - 1 mm ² , 빨간색
주문 번호	1491510000
유형	VSRI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118300963
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 1.1 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

커넥터

전선 굵기, 최대	1 mm ²	전선 굵기, 최소	0.5 mm ²
절연	완전 절연	재질/플라스틱	폴리에틸렌
길이 1 (I1)	36 mm	식별 색상	빨간색
샤프트의 내경(d1)	1.7 mm	길이 2 (I2)	15 mm
칼라의 내경 (d4)	4.4 mm		

분류

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

도면

