



PVC 재질의 완전 절연된 조인트 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
주문 번호	1491560000
유형	VSTI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301656
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	1.38 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음


커넥터

전선 굵기, 최대	2.5 mm ²	전선 굵기, 최소	1.5 mm ²
컨덕터 단면적	2.5 mm ²	절연	완전 절연
재질/플라스틱	PC	길이 1 (l1)	26 mm
식별 색상	파란색	샤프트의 내경(d1)	2.3 mm
길이 2 (l2)	15 mm	칼라의 내경 (d4)	4.5 mm

분류

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

도면



액세서리

Crimping tools



- 절연 커넥터용 압착공구
케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능
 - 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
 - DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형	HTI 15	버전
주문 번호	9014400000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 2.5mm², 이중 압착
GTIN (EAN)	4008190159412	
수량	1 ST	
유형	CTI 6	버전
주문 번호	9006120000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착, 이중 압착
GTIN (EAN)	4008190044527	
수량	1 ST	
유형	CTI 6 G	버전
주문 번호	9202850000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착,
GTIN (EAN)	4032248517855	평행 압착
수량	1 ST	