



PVC 또는 PC/PA 소재의 절연 케이블 커넥터

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함(조인트 커넥터 제외)

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm ² - 6 mm ² , 투명, 노란색
주문 번호	1491590000
유형	VEI/4-6
GTIN (EAN)	4050118301434
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 1.55 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

커넥터

전선 굵기, 최대	6 mm ²	전선 굵기, 최소	4 mm ²
절연	완전 절연	재질/플라스틱	PA
길이 1 (l1)	17.7 mm	식별 색상	투명 노란색
샤프트의 내경(d1)	3.4 mm	길이 2 (l2)	8.5 mm
칼라의 내경 (d4)	9.2 mm		

분류

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

도면

