

## VFSKHV/1,5-2,5/488

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PVC 재질의 완전 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 갈때기형의 전선 인입부 포함

### 일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 파란색
주문 번호	<a href="#">1491930000</a>
유형	VFSKHV/1,5-2,5/488
GTIN (EAN)	4050118301762
수량	100 items

### 기술 데이터

#### 승인

ROHS 준수

#### 치수 및 중량

순중량 0.96 g

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

#### 커넥터

전선 굵기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>
컨덕터 단면적	2.5 mm <sup>2</sup>	절연	완전 절연
크기	4.8 x 0.8 mm	재질/플라스틱	PVC
길이 1 (l1)	20.2 mm	식별 색상	파란색
플러그인 폭(d2)	4.8 mm	플러그인 밀도(d3)	0.8 mm

#### 분류

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

도면



Crimping tools



- 절연 커넥터용 압착공구  
케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
  - 오작동 시 풀림 기능
  - 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
  - DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형	HTI 15	버전	
주문 번호	<a href="#">9014400000</a>	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , 이중 압착	
GTIN (EAN)	4008190159412		
수량	1 ST		
유형	CTI 6	버전	
주문 번호	<a href="#">9006120000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 타원형 압착, 이중 압착	
GTIN (EAN)	4008190044527		
수량	1 ST		
유형	CTI 6 G	버전	
주문 번호	<a href="#">9202850000</a>	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 타원형 압착, 평행 압착	
GTIN (EAN)	4032248517855		
수량	1 ST		