



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







PVC 또는 PC/PA 소재의 절연 케이블 커넥터

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함(조인트 커넥터 제외)

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
주문 번호	<u>1492140000</u>
유형	KQI-M2/-1
GTIN (EAN)	4050118302127
수량	100 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량			,	
순중량	0.63 g			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVH	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
커넥터	'			
전선 굵기, 최대	1 mm²	전선 굵기, 최소	0.5 mm ²	
컨덕터 단면적	1 mm²	 절연	사용 가능	
재질/플라스틱	PC	 구멍	M 2	
식별 색상	빨간색	샤프트의 내경(d1)	1.6 mm	
샤프트의 내경 (d3)	6 mm	 결선 길이 (I)	17 mm	
플랜지의 내경(d2)	2.2 mm	칼라의 내경 (d4)	4 mm	
분류				
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059	
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12	
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12	
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12	
ECLASS 15.0	27-40-02-12			

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Crimping tools



절연 커넥터용 압착공구 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

	E - v -			
유형	HTI 15	버전		
주문 번호	9014400000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 2.5mm², 이중 압착		
GTIN (EAN)	4008190159412			
수량	1 ST			
유형	CTI 6	버전		
주문 번호	9006120000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착, 이중 압착		
GTIN (EAN)	4008190044527			
수량	1 ST			
유형	CTI 6 G	버전		
주문 번호	9202850000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착,		
GTIN (EAN)	4032248517855	평행 압착		
수량	1 ST			

카탈로그 상태 / 도면 4