



PVC 또는 PC/PA 소재의 절연 케이블 커넥터

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함(조인트 커넥터 제외)

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
주문 번호	1492230000
유형	KQI-M6/-1
GTIN (EAN)	4050118302400
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.83 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

커넥터

전선 굵기, 최대	1 mm ²	전선 굵기, 최소	0.5 mm ²
컨덕터 단면적	1 mm ²	절연	사용 가능
재질/플라스틱	PC	구멍	M 6
식별 색상	빨간색	샤프트의 내경(d1)	1.6 mm
샤프트의 내경 (d3)	10 mm	결선 길이 (l)	19 mm
플랜지의 내경(d2)	6.5 mm	칼라의 내경 (d4)	4 mm

분류

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

도면



KQI-M6/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

Crimping tools



- 절연 커넥터용 압착공구
 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능
 - 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
 - DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형	HTI 15	버전	
주문 번호	9014400000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 이중 압착	
GTIN (EAN)	4008190159412		
수량	1 ST		
유형	CTI 6	버전	
주문 번호	9006120000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 이중 압착	
GTIN (EAN)	4008190044527		
수량	1 ST		
유형	CTI 6 G	버전	
주문 번호	9202850000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 평행 압착	
GTIN (EAN)	4032248517855		
수량	1 ST		