



PVC 또는 PC/PA 소재의 절연 케이블 커넥터

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함(조인트 커넥터 제외)

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
주문 번호	1492350000
유형	KQI-M12/-2,5
GTIN (EAN)	4050118302059
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 1.57 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

커넥터

전선 굵기, 최대	2.5 mm ²	전선 굵기, 최소	1.5 mm ²
컨덕터 단면적	2.5 mm ²	절연	사용 가능
재질/플라스틱	PC	구멍	M 12
식별 색상	파란색	샤프트의 내경(d1)	2.3 mm
샤프트의 내경 (d3)	18 mm	결선 길이 (l)	26 mm
플랜지의 내경(d2)	13 mm	칼라의 내경 (d4)	4.4 mm

분류

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

도면



Crimping tools



- 절연 커넥터용 압착공구
케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능
 - 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
 - DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형	HTI 15	버전	
주문 번호	9014400000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 이중 압착	
GTIN (EAN)	4008190159412		
수량	1 ST		
유형	CTI 6	버전	
주문 번호	9006120000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 이중 압착	
GTIN (EAN)	4008190044527		
수량	1 ST		
유형	CTI 6 G	버전	
주문 번호	9202850000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 평행 압착	
GTIN (EAN)	4032248517855		
수량	1 ST		