



PVC 재질의 절연된 Y 러그 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| 주문 번호 | 1492610000 |
| 유형 | KQIG-M3,5/-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302097 |
| 수량 | 100 items |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.78 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

커넥터

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 전선 굵기, 최대 | 2.5 mm ² | 전선 굵기, 최소 | 1.5 mm ² |
| 컨덕터 단면적 | 2.5 mm ² | 절연 | 사용 가능 |
| 재질/플라스틱 | PC | 구멍 | C 3,5 |
| 식별 색상 | 파란색 | 샤프트의 내경(d1) | 2.3 mm |
| 샤프트의 내경 (d3) | 6 mm | 결선 길이 (l) | 17 mm |
| 플랜지의 내경(d2) | 3.7 mm | 칼라의 내경 (d4) | 4.5 mm |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

도면



Crimping tools



- 절연 커넥터용 압착공구
케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능
 - 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
 - DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | HTI 15 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9014400000 | 압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 이중 압착 | |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | CTI 6 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9006120000 | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 이중 압착 | |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | CTI 6 G | 버전 | |
| 주문 번호 | 9202850000 | 압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 평행 압착 | |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | | |
| 수량 | 1 ST | | |