

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단,0.1 mm² - 0.5 mm²
주문 번호	<u>1492720000</u>
유형	KSN/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118302653
수량	100 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2026-03-31T00:00:00+02:00
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량					
순중량	0.2 g				
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
커넥터					
전선 굵기, 최대	0.5 mm ²	전선 굵기, 최소	0.1 mm ²		
절연	사용 불가	핀/플러그 크기	1,2 mm		
길이 1 (I1)	14 mm	샤프트의 내경(d1)	1 mm		
길이 2 (I2)	9 mm	샤프트 길이 (a)	4 mm		
분류					
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059		
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059		
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92		
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92		
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92		
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92		
ECLASS 15.0	27-40-02-92				






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Crimping tools



비절연 커넥터용 압착공구 압연된 케이블 러그, 튜브형 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

유형	HTN 21	버전			
주문 번호	9014610000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 인덴트 압착			
GTIN (EAN)	4008190152734				
수량	1 ST				