



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 버전         | 케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²,95 mm²,없음 |
| 주문 번호      | <a href="#">1493090000</a>      |
| 유형         | VSTN/95                         |
| GTIN (EAN) | 4050118302929                   |
| 수량         | 50 items                        |
| 배송 상태      | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.     |
| 이용가능 기간    | 2026-03-31T00:00:00+02:00       |

## 기술 데이터

### 승인

ROHS 준수

### 치수 및 중량

순중량 59.68 g

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 커넥터

|              |                    |             |                    |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 전선 굵기, 최대    | 95 mm <sup>2</sup> | 컨덕터 단면적     | 95 mm <sup>2</sup> |
| 절연           | 사용 불가              | 샤프트의 내경(d1) | 15 mm              |
| 샤프트의 내경 (d3) | 20 mm              | 결선 길이 (l)   | 48 mm              |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

도면



공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | EPG 60                     | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2453810000</a> | 프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 육각형 압착, WM 압착, |  |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              | 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착   |  |
| 수량         | 1 ST                       |   |  |

... 관형 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

|            |                            |                                      |  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 유형         | ES EPG/HPG 60 WM 95        | 버전                                   |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2469600000</a> | 압착 공구 인서트, 95mm <sup>2</sup> , WM 압착 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118483895              |                                      |  |
| 수량         | 1 ST                       |                                      |  |

... 압축 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

## VSTN/95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                          |  |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 유형         | ES EPG/HPG 60 HEX 95       | 버전                       |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2505220000</a> | 압착 공구 인서트, 95mm², 육각형 압착 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118519563              |                          |  |
| 수량         | 1 ST                       |                          |  |

### 공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 추가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형         | HPG 60                     | 버전   |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2453820000</a> | 6mm², 300mm², 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              |  |  |
| 수량         | 1 ST                       |  |  |

### ... 관형 케이블 러그용(EN 13600 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 추가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

### 일반 주문 데이터

|            |                            |              |  |
|------------|----------------------------|--------------|--|
| 유형         | ES APG 80 WM 95            | 버전           |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1502530000</a> | 95mm², WM 압착 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118310566              |              |  |
| 수량         | 1 ST                       |              |  |

액세서리

... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 추가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

|            |                            |    |                            |
|------------|----------------------------|----|----------------------------|
| 유형         | ES APG 80 HEX 95           | 버전 |                            |
| 주문 번호      | <a href="#">1502690000</a> |    | 95mm <sup>2</sup> , 육각형 압착 |
| GTIN (EAN) | 4050118310610              |    |                            |
| 수량         | 1 ST                       |    |                            |