




절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | 케이블 러그, 단자대 종단, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| 주문 번호      | <a href="#">1493730000</a>                                                  |
| 유형         | KQN-M2,5/-1                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118303452                                                               |
| 수량         | 100 items                                                                   |

### 기술 데이터

#### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

#### 치수 및 중량

|     |       |
|-----|-------|
| 순중량 | 0.6 g |
|-----|-------|

#### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |


#### 커넥터

|              |                   |             |                     |
|--------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 전선 굵기, 최대    | 1 mm <sup>2</sup> | 전선 굵기, 최소   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 컨덕터 단면적      | 1 mm <sup>2</sup> | 절연          | 사용 불가               |
| 구멍           | M 2.5             | 샤프트의 내경(d1) | 1.6 mm              |
| 샤프트의 내경 (d3) | 6 mm              | 샤프트 길이 (a)  | 5 mm                |
| 결선 길이 (l)    | 11 mm             | 플랜지의 내경(d2) | 2.7 mm              |

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

도면



### 액세서리

#### Crimping tools



비절연 커넥터용 압착공구  
압연된 케이블 러그, 튜브형 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬  
및 직렬 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 유형         | HTN 21                     | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">9014610000</a> | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 인덴트 압착 |
| GTIN (EAN) | 4008190152734              |                                        |
| 수량         | 1 ST                       |                                        |