

KRN-M6/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ² |
| 주문 번호 | 1495150000 |
| 유형 | KRN-M6/-4 |
| GTIN (EAN) | 4050118305067 |
| 수량 | 100 items |

KRN-M6/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 2.56 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

버전 Euro 시리즈, 표준

커넥터

| | | | |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 전선 굵기, 최대 | 4 mm ² | 전선 굵기, 최소 | 4 mm ² |
| 컨덕터 단면적 | 4 mm ² | 절연 | 사용 불가 |
| 구멍 | M 6 | 식별 색상 | 없음 |
| 샤프트의 내경(d1) | 3 mm | 샤프트의 내경 (d3) | 5 mm |
| 샤프트 길이 (a) | 8 mm | 결선 길이 (l) | 20 mm |
| 플랜지의 내경(d2) | 6.4 mm | 플랜지 폭 (b) | 11 mm |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ETIM 10.0 | EC001051 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 | | |



액세서리

Crimping tools



비절연 커넥터용 압착공구
압연된 케이블 러그, 튜브형 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬
및 직렬 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | HTN 21 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9014610000 | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 인덴트 압착 | |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | | |
| 수량 | 1 ST | | |