KWN-M6/-2,590



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

| 버전 | 케이블 러그, 단자대 종단,2.5 mm²,2.5 mm² - 2.5 mm² | | |
|------------|---------------------------------------------|--|--|
| 주문 번호 | <u>1495280000</u> | | |
| 유형 | KWN-M6/-2,5 90 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118305111 | | |
| 수량 | 100 items | | |



KWN-M6/-2,5 90



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| 승인 | | | | | |
|-------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| | · · | | | | |
| ROHS | 준수 | | | | |
| 치수 및 중량 | | | | | |
| ムスコ | 0.0 | | | | |
| 순중량 | 2.2 g | | | | |
| 환경 제품 규정 준수 | | | | | |
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 | | | | |
| REACH SVHC | | | | | |
| | 0.1 WE/S 918-1 OVIIC | 0.1 WL/0 VIO J OVIIC 版百 | | | |
| 기술 데이터 | | | | | |
| | | | | | |
| 버전 | Euro 시리즈 90° | | | | |
| 커넥터 | | | | | |
| | | | <u>'</u> | | |
| 전선 굵기, 최대 | 2.5 mm ² | 전선 굵기, 최소 | 2.5 mm ² | | |
| 컨덕터 단면적 | 2.5 mm ² | 절연 | 사용 불가 | | |
| 구멍 | M 6 | 스별 색상 | 없음 | | |
| 샤프트의 내경(d1) | 2.4 mm | 샤프트의 내경 (d3) | 4.4 mm | | |
| 샤프트 길이 (a) | 5.5 mm | 결선 길이 (I) | 12.2 mm | | |
| 플랜지의 내경(d2) | 6.4 mm | 플랜지 폭 (b) | 11 mm | | |
| 분류 | ' | | | | |
| | | | | | |
| ETIM 6.0 | EC001051 | ETIM 7.0 | EC001051 | | |
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 | | |
| ETIM 10.0 | EC001051 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-05 | | |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | | |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 | | |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 | | |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 | | | | |
| | | | | | |

카탈로그 상태 / 도면 2



KWN-M6/-2,5 90




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







KWN-M6/-2,5 90



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Crimping tools



비절연 커넥터용 압착공구 압연된 케이블 러그, 튜브형 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

유형 HTN 21 버전

주문 번호 9014610000 GTIN (EAN) 4008190152734

수량

압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 인덴트 압착