

## KWN-M6/-2,5 90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

### 일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 2.5 mm <sup>2</sup> , 2.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
주문 번호	<a href="#">1495280000</a>
유형	KWN-M6/-2,5 90
GTIN (EAN)	4050118305111
수량	100 items

**KWN-M6/-2,5 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 2.2 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

버전 Euro 시리즈 90°

커넥터

전선 굵기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	2.5 mm <sup>2</sup>
컨덕터 단면적	2.5 mm <sup>2</sup>	절연	사용 불가
구멍	M 6	식별 색상	없음
샤프트의 내경(d1)	2.4 mm	샤프트의 내경 (d3)	4.4 mm
샤프트 길이 (a)	5.5 mm	결선 길이 (l)	12.2 mm
플랜지의 내경(d2)	6.4 mm	플랜지 폭 (b)	11 mm

분류

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

도면



## 액세서리

### Crimping tools



비절연 커넥터용 압착공구  
압연된 케이블 러그, 튜브형 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬  
및 직렬 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

### 일반 주문 데이터

유형	HTN 21	버전	
주문 번호	<a href="#">9014610000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 인덴트 압착	
GTIN (EAN)	4008190152734		
수량	1 ST		