

KWN-M10/-16 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| 주문 번호 | 1497110000 |
| 유형 | KWN-M10/-16 90 |
| GTIN (EAN) | 4050118306705 |
| 수량 | 100 items |

KWN-M10/-16 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | |
|-----|--------|
| 순중량 | 12.3 g |
|-----|--------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 데이터

| | |
|----|--------------|
| 버전 | Euro 시리즈 90° |
|----|--------------|

커넥터

| | | | |
|-------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 전선 굽기, 최대 | 16 mm ² | 전선 굽기, 최소 | 16 mm ² |
| 컨ектор 단면적 | 16 mm ² | 절연 | 사용 불가 |
| 구멍 | M10 | 식별 색상 | 없음 |
| 샤프트의 내경(d1) | 5.5 mm | 샤프트의 내경 (d3) | 8.5 mm |
| 샤프트 길이 (a) | 12 mm | 결선 길이 (l) | 18.3 mm |
| 플랜지의 내경(d2) | 10.5 mm | 플랜지 폭 (b) | 18 mm |

분류


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ETIM 10.0 | EC001051 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 | | |

KWN-M10/-16 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



KWN-M10/-16 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

관형(EN 13600) 및 압축(DIN 46235) 케이블 러그용 크리밍 툴



관형 및 압축 케이블 러그용 압착 공구(회전식 압착 스타 포함)

- 여러 종류의 단면적을 위한 압착 스타 탑재
- 압축 케이블 러그용 육각 압착 공구
- 관형 케이블 러그용 WM-From 압착 공구
- 최대 70 또는 120 mm²의 폭넓은 처리 범위

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | PZ RK 6/70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1500440000 | 6mm ² , 70mm ² , 육각형 압착 |
| GTIN (EAN) | 4050118309058 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PZ RK 10/120 | 버전 |
| 주문 번호 | 1500450000 | 10mm ² , 120mm ² , 육각형 압착 |
| GTIN (EAN) | 4050118309065 | |
| 수량 | 1 ST | |

공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | EPG 45 | 버전 |
| 주문 번호 | 1500830000 | 압착 공구, 6mm ² , 150mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | 사다리꼴 압착, 타원형 압착 |
| 수량 | 1 ST | |

KWN-M10/-16 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

... 관형 케이블 러그용(EN 13600 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 유형 | ES EPG 45 WM 16/35 | 버전 |
| 주문 번호 | 1500920000 | 35mm ² , WM 압착 |
| GTIN (EAN) | 4050118309478 | |
| 수량 | 1 ST | |

... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 유형 | ES EPG 45 HEX 16/35 | 버전 |
| 주문 번호 | 1500950000 | 35mm ² , 육각형 압착 |
| GTIN (EAN) | 4050118309492 | |
| 수량 | 1 ST | |

공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

KWN-M10/-16 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | EPG 60 | 버전 |
| 주문 번호 | 2453810000 | 프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착 |
| 수량 | 1 ST | |

... 관형 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 패럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 유형 | ES EPG/HPG 60 WM 16 | 버전 |
| 주문 번호 | 2469550000 | 압착 공구 인서트, 16mm ² , WM 압착 |
| GTIN (EAN) | 4050118483833 | |
| 수량 | 1 ST | |

... 압축 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 패럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 유형 | ES EPG/HPG 60 HEX 16 | 버전 |
| 주문 번호 | 2505170000 | 압착 공구 인서트, 16mm ² , 육각형 압착 |
| GTIN (EAN) | 4050118519549 | |
| 수량 | 1 ST | |

KWN-M10/-16 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

공구



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | HPG 60 | 버전 |
| 주문 번호 | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착 |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | 타원형 압착 |
| 수량 | 1 ST | |

... 관형 케이블 러그용(EN 13600 규격)



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 유형 | ES APG 80 WM 16 | 버전 |
| 주문 번호 | 1502470000 | 16mm ² , WM 압착 |
| GTIN (EAN) | 4050118310498 | |
| 수량 | 1 ST | |

... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 유형 | ES APG 80 HEX 16 | 버전 |
| 주문 번호 | 1502630000 | 16mm ² , 육각형 압착 |
| GTIN (EAN) | 4050118310436 | |
| 수량 | 1 ST | |