

THM MT30X 76/25 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM 라벨은 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 품질을 제공합니다. 다양한 재료와 사용자 친화적인 Windows 기반 인쇄 시스템으로 모든 마킹이 최적화됩니다.

- 여러 가지 색상의 고품질 폴리에스테르 라벨 또는 저렴한 종이 라벨 사용 가능
- 라벨은 프린터에서 자동으로 배치되어 각 라벨의 중앙에 완벽하게 인쇄됩니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|------------------------------|
| 버전 | THM, 디바이스 마커, 25 x 76 mm, 흰색 |
| 주문 번호 | 1498790000 |
| 유형 | THM MT30X 76/25 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118308402 |
| 수량 | 1 items |

THM MT30X 76/25 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.08 mm | 깊이 (인치) | 0.0031 inch |
| 높이 | 25 mm | 높이 (인치) | 0.9842 inch |
| 너비 | 76 mm | 폭 (인치) | 2.9921 inch |
| 순중량 | 306.24 g | | |

온도

작동 온도 범위 -40...150 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|---------------|--|------|--|
| 접착물 | 아크릴 접착제 | | |
| 인쇄 방법 | 열 전사 | | |
| 버전 | 자체 접착, 무할로겐 | | |
| 너비 | 76 mm | | |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 150 °C | | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | | |
| 컬러 코드 | 흰색 | | |
| 할로겐 | 아니오 | | |
| 기본 재질 | 폴리에스테르 | | |
| 인쇄 문자 | 없음 | | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | 라벨 릴 | |
| UL 969에 따른 인증 | 예 | | |
| 호환 가능 프린터 | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | | |
| 조합네이션당 마커 개수 | 1 Label reel = Device markers | | |
| 작동 온도 범위 | -40...150 °C | | |
| 롤당 수 | 1000 | | |


디바이스 마커

할로겐 아니오

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

도면



THM MT30X 76/25 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| 유형 | RIBBON MM 110/360 SW | 버전 | |
| 주문 번호 | 2005070000 | 잉크 리본 | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| 수량 | 1 ST | | |