

## IE-CC-8W-FA-IP67



바이드물러 결선 모듈은 케이블 여유분이 없는 제한된 공간에서 수리를 해야할 경우나 파손된 설치 케이블을 연장할 때 항상 유용합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	결선 모듈, IDC, 클래스 FA (ISO/IEC11801 2011) 및 카테고리 7A 케이블, IP67
주문 번호	<a href="#">1499940000</a>
유형	IE-CC-8W-FA-IP67
GTIN (EAN)	4050118308297
수량	1 items

IE-CC-8W-FA-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

너비	16.8 mm	폭 (인치)	0.6614 inch
길이	64 mm	길이 (인치)	2.5197 inch
순중량	29.2 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...85 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

일반 정보

극 수	8	결선 1	IDC
결선 2	IDC	품목 설명	결선 모듈
컬러 코드	은색	하우징 기본 재질	아연 주조
절연재 단면적, 최대	1.6 mm	범주	클래스 FA (ISO/IEC11801 2011) 및 카테고리 7A 케이블
와이어 결선 직경, 솔리드, 최소	0.4 mm	결선 직경, 경질	0.4...0.64 mm
와이어 결선 직경, 솔리드, 최대	0.64 mm	전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 24...AWG 22
와이어 단면적, 솔리드, 최소(AWG)	AWG 24	결선 직경, 연질	0.48...0.76 mm
와이어 단면적, 솔리드, 최대(AWG)	AWG 22	전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 26...AWG 22
와이어 결선 직경, 플렉서블, 최소	0.48 mm	와이어 결선 직경, 플렉서블, 최대	0.76 mm
와이어 단면, 가는 꼬임, 최소(AWG)	AWG 26	와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG)	AWG 22
외피 직경, 최소	5 mm	외피 직경, 최대	9.7 mm
접점 홀더 재질	PA	차폐	360° 올라운드 인클로저
보호 등급	IP67		

전기 속성

절연 저항	100 MΩ	공칭 전압	63 V
PoE / PoE+	IEEE 802.3af 준수, IEEE 802.3at 준수		

분류

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

도면

치수 도면

