

케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,
2 Ah

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 6mm ² , 150mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
주문 번호	1500830000
유형	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인

ROHS

준수

치수 및 중량

깊이	70 mm	깊이 (인치)	2.7559 inch
높이	365 mm	높이 (인치)	14.3701 inch
너비	80 mm	폭 (인치)	3.1496 inch
순중량	500 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

충전 시간	0.5 h
품목 설명	압착공구
버전	액추에이터-유압
프레스 힘	공칭 45 kN

공구 데이터 압착

드라이브	전기 유압식	와이어 종단 페룰 단면적, 최대	150 mm ²
와이어 종단 페룰 단면적, 최소	6 mm ²	압착 유형/프로파일	육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
편차	16 mm		

접점 설명

압착 범위, 최대	150 mm ²	압착 범위, 최소	6 mm ²
-----------	---------------------	-----------	-------------------

분류

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

