



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 6mm ² , 150mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
주문 번호	1500830000
유형	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
수량	1 items

기술 데이터

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	70 mm	깊이 (인치)	2.7559 inch
높이	365 mm	높이 (인치)	14.3701 inch
너비	80 mm	폭 (인치)	3.1496 inch
순중량	500 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

총전 시간	0.5 h
품목 설명	입착공구
버전	액추에이터-유압
프레스 힘	공칭 45 kN

공구 데이터 압착

드라이브	전기 유압식	와이어 종단 폐를 단면적, 최대	50 mm ²
와이어 종단 폐를 단면적, 최소	25 mm ²	압착 유형/프로파일	육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
편차	16 mm		

접점 설명

압착 범위, 최대	150 mm ²	압착 범위, 최소	6 mm ²
-----------	---------------------	-----------	-------------------

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

도면



액세서리

... 케이블 러그용(DIN 46234 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	ES EPG 45 DIN 70	버전
주문 번호	1501380000	70mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118309744	
수량	1 ST	

... 와이어 종단 페롤용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	ES EPG 45 AEH 25	버전
주문 번호	1501070000	25mm ² , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118309164	
수량	1 ST	

... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

액세서리

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

유형	ES EPG 45 HEX 150	버전
주문 번호	1994540000	150mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118379778	
수량	1 ST	

... 관형 케이블 러그용(EN 13600 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	ES EPG 45 WM 6	버전
주문 번호	1500850000	액세서리, 6mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118309485	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 WM 10/70	버전
주문 번호	1500870000	70mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118309256	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 WM 25/50	버전
주문 번호	1500880000	50mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118309171	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 WM 95	버전
주문 번호	1500890000	95mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118309218	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 WM 120	버전
주문 번호	1500900000	120mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118309287	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 WM 16/35	버전
주문 번호	1500920000	35mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118309478	
수량	1 ST	

액세서리

... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	ES EPG 45 HEX 6	버전
주문 번호	1500930000	6mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118309508	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 HEX 10/70	버전
주문 번호	1500940000	70mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118309522	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 HEX 16/35	버전
주문 번호	1500950000	35mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118309492	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 HEX 25/50	버전
주문 번호	1500970000	50mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118309195	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 HEX 95	버전
주문 번호	1500980000	95mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118309348	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 HEX 120	버전
주문 번호	1500990000	120mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118309140	
수량	1 ST	

... 와이어 종단 페롤용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

유형	ES EPG 45 AEH 35	버전
주문 번호	1501170000	35mm ² , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118309386	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 AEH 50	버전
주문 번호	1501180000	50mm ² , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118309539	
수량	1 ST	

... 케이블 러그용(DIN 46234 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	ES EPG 45 DIN 6	버전
주문 번호	1501290000	6mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118309614	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 DIN 10	버전
주문 번호	1501320000	10mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118309577	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 DIN 16	버전
주문 번호	1501330000	16mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118309751	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 DIN 25	버전
주문 번호	1501340000	25mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118309560	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 DIN 35	버전
주문 번호	1501350000	35mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118309645	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 45 DIN 50	버전
주문 번호	1501370000	50mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118309706	
수량	1 ST	

액세서리

... 관형 케이블 러그용(EN 13600 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	ES EPG 45 WM 150	버전
주문 번호	1994550000	150mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118379785	
수량	1 ST	

액세서리



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	AKKU LI 18B2	버전
주문 번호	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
수량	1 ST	
유형	AKKU LI 18B5	버전
주문 번호	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
수량	1 ST	
유형	LADEGERAET EPG	버전
주문 번호	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
수량	1 ST	