


ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한
 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 6mm ² , WM 압착
주문 번호	1500850000
유형	ES EPG 45 WM 6
GTIN (EAN)	4050118309485
수량	1 items

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	12 mm	깊이 (인치)	0.4724 inch
높이	60 mm	높이 (인치)	2.3622 inch
너비	30 mm	폭 (인치)	1.1811 inch
순중량	150 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭 6 mm ²

압착 인서트

압착 폭	7 mm	구리 크림프 단면	6
크림핑 폭(mm)	7		

접점 설명

컨덕터 단면적, 최대 AWG	10	컨덕터 단면적, 최소 AWG	10
압착 범위, 최대	6 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

공구




케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	EPG 45	버전	
주문 번호	1500830000	압착 공구, 6mm ² , 150mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착,	
GTIN (EAN)	4050118309317	사다리꼴 압착, 타원형 압착	
수량	1 ST		

6 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KWN-M4/-6 90	버전	
주문 번호	1497220000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306477		
수량	100 ST		
유형	KWN-M5/-6 90	버전	
주문 번호	1496120000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305753		
수량	100 ST		
유형	KWN-M6/-6 90	버전	
주문 번호	1496130000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305982		
수량	100 ST		
유형	KWN-M8/-6 90	버전	
주문 번호	1496140000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306248		
수량	100 ST		
유형	KWN-M10/-6 90	버전	
주문 번호	1496150000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305579		
수량	100 ST		

액세서리

유형	KWN-M12/-6 90	버전
주문 번호	1496170000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
수량	100 ST	
유형	VSTN/-6	버전
주문 번호	1494720000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² ,없음
GTIN (EAN)	4050118304190	
수량	100 ST	
유형	KP-M5/-6	버전
주문 번호	1497840000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
수량	100 ST	
유형	KP-M6/-6	버전
주문 번호	1497850000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-6	버전
주문 번호	1497860000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
수량	100 ST	
유형	VPN/-6	버전
주문 번호	1498610000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² ,없음
GTIN (EAN)	4050118307931	
수량	100 ST	
유형	KRN-M4/-6	버전
주문 번호	1497150000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
수량	100 ST	
유형	KRN-M5/-6	버전
주문 번호	1497170000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-6	버전
주문 번호	1497180000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-6	버전
주문 번호	1497190000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-6	버전
주문 번호	1497200000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
수량	100 ST	
유형	KRN-M12/-6	버전
주문 번호	1497210000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
수량	100 ST	