

## ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한  
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,  
2 Ah

## 일반 주문 데이터

버전	6mm <sup>2</sup> , 육각형 압착
주문 번호	<a href="#">1500930000</a>
유형	ES EPG 45 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118309508
수량	1 items

## ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

깊이	12 mm	깊이 (인치)	0.4724 inch
높이	60 mm	높이 (인치)	2.3622 inch
너비	30 mm	폭 (인치)	1.1811 inch
순중량	149 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	육각형 압착
케이블 러그 단면	공칭

6 mm<sup>2</sup>

## 압착 인서트

식별 번호	5	압착 폭	7 mm
구리 크림프 단면	6	크림핑 폭(mm)	7

## 접점 설명

컨ектор 단면적, 최대 AWG	10	컨ектор 단면적, 최소 AWG	10
압착 범위, 최대	6 mm <sup>2</sup>		

## 분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 공구




케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한  
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,  
2 Ah

## 일반 주문 데이터

유형	EPG 45	버전
주문 번호	<a href="#">1500830000</a>	압착 공구, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착,
GTIN (EAN)	4050118309317	사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량	1 ST	

6 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된  
전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KRN-M4/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1497150000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
수량	100 ST	
유형	KRN-M5/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1497170000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1497180000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1497190000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1497200000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
수량	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	KRN-M12/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1497210000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
수량	100 ST	
유형	KWN-M4/-6 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497220000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
수량	100 ST	
유형	KWN-M5/-6 90	버전
주문 번호	<a href="#">1496120000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/-6 90	버전
주문 번호	<a href="#">1496130000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-6 90	버전
주문 번호	<a href="#">1496140000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-6 90	버전
주문 번호	<a href="#">1496150000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-6 90	버전
주문 번호	<a href="#">1496170000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
수량	100 ST	
유형	VSTN/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1494720000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,없음
GTIN (EAN)	4050118304190	
수량	100 ST	
유형	KP-M5/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1497840000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
수량	100 ST	
유형	KP-M6/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1497850000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1497860000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
수량	100 ST	
유형	VPN/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1498610000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,없음
GTIN (EAN)	4050118307931	
수량	100 ST	