ES EPG 45 DIN 50




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,
 2 Ah

일반 주문 데이터

	<u> </u>	
버전	50mm², 인덴트 압착	
주문 번호	<u>1501370000</u>	
유형	ES EPG 45 DIN 50	
GTIN (EAN)	4050118309706	
수량	1 items	

ES EPG 45 DIN 50



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치	수	민	즛	릿
••		ᆓ	0	0

깊이	12 mm	깊이 (인치)	0.4724 inch
높이	60 mm	 높이 (인치)	2.3622 inch
너비	30 mm	 폭 (인치)	1.1811 inch
순중량	155 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	인덴트 압착	
케이블 러그 단면	공칭	50 mm ²

압착 인서트

압착 폭	12 mm	구리 크림프 단면	50	
크림핑 폭(mm)	12	<u> </u>		

접점 설명

컨덕터 단면적, 최대 AWG	1	컨덕터 단면적, 최소 AWG	1	
다착 범위, 최대	50 mm ²			

분류

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		
LCLA33 13.0	21-04-90-90		

카탈로그 상태 / 도면 2