


ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 추가 기능:
 - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
 - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
 - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 6mm ² , WM 압착 |
| 주문 번호 | 1502430000 |
| 유형 | ES APG 80 WM 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118310801 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

치수 및 중량

| | |
|-----|---------|
| 순중량 | 335.8 g |
|-----|---------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

공구 데이터 압착

| | |
|------------|----------------------|
| 압착 유형/프로파일 | WM 압착 |
| 케이블 러그 단면 | 공칭 6 mm ² |

압착 인서트

| | | | |
|-----------|------|-----------|---|
| 압착 폭 | 7 mm | 구리 크림프 단면 | 6 |
| 크림핑 폭(mm) | 7 | | |

접점 설명


| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|----|
| 컨덕터 단면적, 최대 AWG | 10 | 컨덕터 단면적, 최소 AWG | 10 |
| 압착 범위, 최대 | 6 mm ² | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

액세서리

6 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | KRN-M4/-6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497150000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306767 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KRN-M5/-6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497170000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306590 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KRN-M6/-6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497180000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306729 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KRN-M8/-6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497190000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306613 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KRN-M10/-6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497200000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306385 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KRN-M12/-6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497210000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306347 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWN-M4/-6 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497220000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306477 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWN-M5/-6 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496120000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305753 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWN-M6/-6 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496130000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305982 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWN-M8/-6 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496140000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306248 | |
| 수량 | 100 ST | |

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | KWN-M10/-6 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496150000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305579 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWN-M12/-6 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496170000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305869 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | VSTN/-6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1494720000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² ,없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118304190 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KP-M5/-6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497840000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307405 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KP-M6/-6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497850000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307245 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KP-M8/-6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497860000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307238 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | VPN/-6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1498610000 | 케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² ,없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118307931 | |
| 수량 | 100 ST | |