


ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
 - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
 - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
 - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

버전	25mm ² , WM 압착
주문 번호	1502480000
유형	ES APG 80 WM 25
GTIN (EAN)	4050118310634
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	351.9 g
-----	---------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭 25 mm ²

압착 인서트

압착 폭	12 mm	구리 크림프 단면	25
크림핑 폭(mm)	12		

접점 설명

컨덕터 단면적, 최대 AWG	4	컨덕터 단면적, 최소 AWG	4
압착 범위, 최대	25 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		


ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

25 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M5/-25	버전
주문 번호	1495830000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-25	버전
주문 번호	1496490000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-25	버전
주문 번호	1496500000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-25	버전
주문 번호	1496510000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
수량	100 ST	
유형	KRN-M12/-25	버전
주문 번호	1496520000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
수량	100 ST	
유형	KRN-M14/-25	버전
주문 번호	1496530000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
수량	100 ST	

25mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	KWN-M6/-25 90	버전
주문 번호	1495850000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-25 90	버전
주문 번호	1495870000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-25 90	버전
주문 번호	1495880000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-25 90	버전
주문 번호	1495890000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
수량	100 ST	
유형	KWN-M14/-25 90	버전
주문 번호	1495900000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
수량	100 ST	

25 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KWN-M6/-25 45	버전
주문 번호	1496180000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
수량	100 ST	

240 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	KWN-M8/-25 45	버전
주문 번호	1496190000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-25 45	버전
주문 번호	1496200000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-25 45	버전
주문 번호	1496210000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
수량	100 ST	

25mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VSTN/-25	버전
주문 번호	1494730000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² , 없음
GTIN (EAN)	4050118304275	
수량	50 ST	

25 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KP-M6/-25	버전
주문 번호	1497970000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-25	버전
주문 번호	1497980000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
수량	100 ST	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KP-M10/-25	버전
주문 번호	1497990000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307535	
수량	100 ST	
유형	KP-M12/-25	버전
주문 번호	1498000000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307504	
수량	100 ST	
유형	KP-M16/-25	버전
주문 번호	1498010000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307443	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M6/-25 90	버전
주문 번호	1497490000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306668	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M8/-25 90	버전
주문 번호	1497510000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306972	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M10/-25 90	버전
주문 번호	1497520000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306989	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M12/-25 90	버전
주문 번호	1497530000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307108	
수량	100 ST	
유형	VPN/-25	버전
주문 번호	1498640000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118308013	
수량	100 ST	
유형	KQN-M5/-25	버전
주문 번호	1494120000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303827	
수량	50 ST	
유형	KQN-M6/-25	버전
주문 번호	1494130000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303858	
수량	50 ST	
유형	KQN-M8/-25	버전
주문 번호	1494140000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303872	
수량	50 ST	
유형	KQN-M10/-25	버전
주문 번호	1494150000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303865	
수량	50 ST	
유형	KQN-M12/-25	버전
주문 번호	1494160000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303902	
수량	50 ST	

액세서리

유형	KQN-M16/-25	버전
주문 번호	1493490000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
수량	50 ST	
유형	KSN/-25	버전
주문 번호	1492800000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
수량	50 ST	
유형	VPLN/-25	버전
주문 번호	1492910000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm ² ,25 mm ² ,없음
GTIN (EAN)	4050118302646	
수량	100 ST	
유형	VSTN/25	버전
주문 번호	1493050000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm ² ,25 mm ² ,없음
GTIN (EAN)	4050118302783	
수량	100 ST	